

INVITACIÓN A LICITAR (IaL) - LPI No. 00097726/4480  
Materiales y Componentes para la Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis para Miembros  
Superiores e Inferiores

## ANEXO 1



## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	1	Articulación de codo estándar para adulto	Unidad	5		3	2
Componente	2	Articulación de muñeca de fricción ovalada, para adulto	Unidad	2		2	
	2.1	Articulación de muñeca de fricción redonda, para adulto	Unidad	4		4	
	2.2	Articulación de muñeca de recambio rápido, para adulto	Unidad	4		4	
Componente	3	Asa axilar (Large) Axilla Loop Pad, Large for 3/4" (1.91cm) or 1" (2.54cm) Tape, ALP-100	Unidad	15		15	
Componente	4	Bloque de tobillo de madera	Unidad	60		60	
Componente	5	Bolsa de P.V.A. 6 pulgadas	Unidad	480		480	
Componente	6	Bolsa de P.V.A. de 8 pulgadas	Unidad	80		80	
Componente	7	Bolsa de P.V.A. De 10 pulgadas	Unidad	200		200	
Componente	8	Bolsa de P.V.A. de 12 pulgadas	Unidad	200		200	

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					ENTREGAS		
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	9	Componente modular para prótesis Bajo Rodilla	Kit	30		30	
Componente	10	Componente modular para prótesis Sobre Rodilla	Kit	10		10	
Componente	11	Componente modular para prótesis Sobre Rodilla	Kit	5		5	
Componente	12	Funda cosmética de espuma para prótesis Bajo Rodilla	Unidad	30		15	15
Componente	13	Funda cosmética de espuma para prótesis Sobre Rodilla, con forma anatómica.	Unidad	20		10	10
Componente	14	Guante cosmético para adulto	Unidad	12		12	
		Guante cosmético para adulto (Derecho)				6	
		Guante cosmético para adulto (Izquierdo)				6	

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					ENTREGAS		
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	15	Liner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial	Unidad	36		36	
Componente	16	Liner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral	Unidad	6		6	
Componente	17	Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla	Unidad	190		190	
Componente	18	Mano cosmética para adulto, con su respectivo guante cosmético.	Unidad	2		2	
Componente	19	Mano mecánica para adulto, con su respectivo guante cosmético de 8"	Unidad	2		2	
Componente	20	Medias cosméticas para prótesis Bajo Rodilla	Unidad	100		100	
Componente	21	Medias cosméticas para prótesis Sobre Rodilla	Unidad	60		60	
Componente	22	Pie articulado (con su respectiva pirámide conector)	Unidad	50		50	

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	23	Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión	Unidad	656		#(REF)	
Componente	24	Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero.	Unidad	7		7	
Componente	25	Repuesto para Cortadora de yeso Stryker de acero	C/u	10		10	
Componente	26	Retenedor de cable de acero inoxidable	Unidad	10		10	
		Para plato base, estándar				5	
		Para plato base, heavy				5	
Componente	27	Rodilla pantorrilla (de Madera para prótesis exoesquelética)	Unidad	17		17	
Componente	28	Válvula de succión de 5/8"	Unidad	45		45	
Componente	29	Válvula de succión de 3/8"	Unidad	45		45	
Componente	30	Férula de acero inoxidable	Unidad	20		20	

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	31	Adaptador para pie articulado de acero inoxidable	Unidad	10		10	
Componente	32	Articulación de rodilla modular policéntrica de acero inoxidable	Unidad	5		5	
Componente	33	Rodilla modular ligera, monocéntrica, con bloqueo. La parte superior de la articulación con núcleo de ajuste y la parte inferior con abrazadera de tubo están unidas por un eje. El bloqueo ajustable	Unidad	5		5	
Componente	34	Articulación de rodilla modular con freno, monocéntrica de acero inoxidable	Unidad	5		5	
Componente	35	Funda cosmética	Unidad	5		5	
Componente	36	Funda cosmética	Unidad	10		10	
Componente	37	Funda cosmética	Unidad	10		10	
Componente	38	Funda cosmética	Unidad	5		5	

### LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	39	Funda cosmética	Unidad	4		4	
Componente	40	Funda cosmética	Unidad	4		4	
Componente	41	Kit de crosbar	Kit	8		8	

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					IMAGEN	ENTREGAS		
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	60
Material	1	Fibra de Carbon tubular de 8" Equivalencia en centímetros 8"= 20 cm	Rollo de 25 yardas	4		4		
Material	2	Fibra de Carbon tubular 10" Equivalencia en centímetros 10"= 25 cm	Rollo de 25 yardas	4		4		
Material	3	Fibra de Carbon tubular 12" Equivalencia en centímetros 12"= 30 cm	Rollo de 25 yardas	2		2		
Material	4	Fibra de vidrio tejida	Yarda	10		10		
Material	5	FOAM "A" (Espuma de polyhuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)	Galón	10		5	5	
Material	6	FOAM "B" (Espuma de polyhuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)	Galón	10		5	5	
Material	7	Resina acrílica, con su respectivo catalizador	Galón	75		50	25	
Material	8	TESTIL Stockinette de nylon de 4"	Rollo de 25 yardas	20		20		
Material	9	TESTIL Stokinete de algodón de 2"	Rollo de 25 yardas	4		4		
Material	10	TESTIL Stockinette de algodón de 4"	Rollo de 25 yardas	5		5		

## LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					IMAGEN	ENTREGAS		
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	60
Material	11	TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 4"	Rollo de 25 yardas	24		24		
Material	12	TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 6"	Rollo de 25 yardas	24		24		
Material	13	Vendas enyesada de 6" (VENDA DE YESO DE 6")	Unidad	120		60	60	
Material	14	Webing de nylon de 1"	Rollo 25 Yardas	20		20		
Material	15	Pelite de 5 mm:	pliego	20		20		
Material	16	Remache de cobre cromado # 10 X 11/4" con su respectiva arandela plana	Libra	15		15		
Material	17	Remache de cobre cromado # 10 X 1" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10		
Material	18	Remache de cobre cromado # 14 X 1" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10		
Material	19	Remache de cobre cromado # 12 X 11/4" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10		

### LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material agropecuario	1	Badana natural de cerdo (piel de cerdo) (490 pie, en el primer desembolso y 400 pie en el segundo)	pies	890		490	400
Material agropecuario	2	PIEL (Cuero napa)	Pies	150		150	
Material agropecuario	3	PIEL (Cuero Gamusón)	Pies	225		125	100
Material agropecuario	4	PIEL (Cuero Novo)	Pies	225		125	100
Material agropecuario	5	PIEL (Cuero oscaría)	pies	780		400	380
Material agropecuario	6	PIEL Suela de res (para avío de calzado)	Libra	50		50	
Material agropecuario	7	Suela armada de poliuretano, para elaboración de calzado:	PARES	240		120	120



### LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 4 MATERIAL QUÍMICO

ÍTEM No. 4 MATERIAL QUIMICO					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material Químico	1	Pigmento (color piel para prótesis)	Libra	12		7	5
Material Químico	2	Pegamento Amarillo para calzado, de contacto	1/4 de Galon	80 cuartos de galón (ó su equivalente en galón)		40	40



INVITACIÓN A LICITAR (IaL) - LPI No. 00097726/4480

Materiales y Componentes para la Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis para Miembros Superiores e Inferiores

## ANEXO 2



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	
Componente	1	<b>Articulación de codo estándar para adulto</b>	Unidad	5		
		Cubierta del codo color latino				
		Codo de Fricción, Standard, 2-13/16" (7.1cm)				
		Diámetro, 15oz (420g) peso				
		Marca:				
		Modelo:				
		Procedencia:				
		Año de Fabricación:				
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.				
Componente	2	<b>Articulación de muñeca de fricción ovalada, para adulto</b>	Unidad	2		
		Material: Aluminio				
		Marca:				
		Modelo:				
		Procedencia:				
			Año de Fabricación:			
			Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
	2.1	<b>Articulación de muñeca de fricción redonda, para adulto</b>	Unidad	4		
		Material: Aluminio				
		Marca:				
Modelo:						
Procedencia:						
		Año de Fabricación:				
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.				

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
	2.2	<b>Articulación de muñeca de recambio rápido, para adulto</b>	Unidad	4	
		Material: Acero inoxidable			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	3	<b>Asa axilar (Large) Axilla Loop Pad, Large for 3/4" (1.91cm) or 1" (2.54cm) Tape, ALP-100</b>	Unidad	15	
		Material: Plástico			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	4	<b>Bloque de tobillo de madera</b>	Unidad	60	
		Con forma anatómica			
		Con su respectiva rosca, perno y arandela de presión, (Pieza con forma de tobillo con Conexión de tornillo, rosca M10)			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	5	<b>Bolsa de P.V.A. 6 pulgadas</b>	Unidad	400	
		Medidas de la bolsa (102 x 15 x 5cm)			
		Resistencia de espesor 76 micras			
		Circunferencia mayor 6" = 15 cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	6	<b>Bolsa de P.V.A. de 8 pulgadas</b>	Unidad	80	
		Medidas de la bolsa (102 x 20 x 5cm)			
		Resistencia de espesor 76 micras			
		Longitud de las bolsas 102 cm			
		Circunferencia mayor 8" = 20 cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura..			
Componente	7	<b>Bolsa de P.V.A. De 10 pulgadas</b>	Unidad	200	
		Medida de la bolsa (102 x 25 x 5cm)			
		Resistencia de espesor 76 micras			
		Circunferencia mayor 10" = 25 cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		<p>Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Componente	8	<b>Bolsa de P.V.A. de 12 pulgadas</b>	Unidad	200	
		Medida de la bolsa (102 x 30 x 5cm)			
		Resistencia de espesor 76 micras			
		Circunferencia mayor 12" = 30 cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Componente	9	<b>Componente modular para prótesis Bajo Rodilla</b>	Kit	30	
		<p>incluye:</p> <p>1- Anclaje para laminar con núcleo de ajuste Acero inoxidable de extensiones Largas</p>			
		2- Adaptador de tubo Acero inoxidable			
		3- Adaptador móvil de tubo con rosca Acero inoxidable			
		4- Adaptador de pie con conexión de tornillo			
		5-Placa de conexión para funda cosmética.			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	10	<b>Componente modular para prótesis Sobre Rodilla</b>	Kit	10	
		Incluye: - Rodilla modular poli céntrica con impulsor integrado			
		-Pieza de unión de encaje para técnica de laminado Madera			
		-Adaptador de encaje con alojamiento de núcleo de ajuste giratorio			
		-Adaptador de tubo Acero Inoxidable			
		Adaptador móvil de tubo con rosca Acero inoxidable,			
		-Adaptador de pie con conexión de tornillo de acero.			
		-Placa de conexión para funda cosmética			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	11	<b>Componente modular para prótesis Sobre Rodilla</b>	Kit	5	
		Incluye: - Rodilla modular poli céntrica con impulsor integrado			
		- Anclaje para laminar con alojamiento de núcleo de ajuste, giratorio Acero inoxidable			
		-Adaptador de tubo Acero inoxidable			
		-Adaptador móvil de tubo con rosca Acero inoxidable			
		-Adaptador de pie con conexión de tornillo de acero			
		-Placa de conexión para funda cosmética			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	12	<b>Funda cosmética de espuma para prótesis Bajo Rodilla</b>	Unidad	30	
		Funda de espuma cosmética para prótesis B/R ( derechas), Color piel		15	
		Funda de espuma cosmética para prótesis B/R ( izquierda), Color piel		15	
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	13	<b>Funda cosmética de espuma para prótesis Sobre Rodilla, con forma anatómica.</b>	Unidad	20	
		Funda de espuma cosmética para prótesis S/R con forma anatómica. (Izquierda), Color piel		10	
		Funda de espuma cosmética para prótesis S/R con forma anatómica. (Derecha), Color piel		10	
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	14	<b>Guante cosmético para adulto</b>	Unidad	12	
		Materia: PVC			
		Medidas para mano de 8"			
		Guante cosmético para adulto (Derecho)			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Guante cosmético para adulto (Izquierdo)			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	15	<b>Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial</b>	Unidad	36	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial - talla S			
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial - talla M			
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial - talla L			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 8 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	16	<b>Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral</b>	Unidad	6	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla S			
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla M			
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla L			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 8 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	17	<b>Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla</b>	Unidad	190	
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla - talla 2			
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla - talla 3			
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla -talla 4.			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Desosable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	18	<b>Mano cosmética para adulto, con su respectivo guante cosmético.</b>	Unidad	2	
		Color: Caucásico			
		Mano cosmética de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico Derecha			
		Mano cosmética de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico Izquierda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Desosable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	19	<b>Mano mecánica para adulto, con su respectivo guante cosmético de 8"</b>	Unidad	2	
		Mano mecánica de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico Derecha			
		Mano mecánica de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico Izquierda			
		Marca:			
		Modelo:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	20	<b>Medias cosméticas para prótesis Bajo Rodilla</b>	Unidad	100	
		Con cinta de cierre de goma			
		Longitud 44.5 cm			
		Longitud del pie 19 cm			
		Color: Piel			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Componente	21	<b>Medias cosméticas para prótesis Sobre Rodilla</b>	Unidad	60	
		Con cinta de cierre de goma			
		Cierre exterior cosmético de prótesis modulares femorales.			
		Longitud 72 cm			
		Longitud del pie 20.5 cm			
		Color piel			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	22	<b>Pie articulado (con su respectiva pirámide conector)</b>	Unidad	50	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS: 1 de 23cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 24cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 25cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 26cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 27cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 28cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 23cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 24cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 25cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 26cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 27cm			
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 28cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Desasable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	23	<b>Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión</b>	Unidad	656	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 22cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 23cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 24cm			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 25cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 26cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 27cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 29cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 29cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 22cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 23cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 24cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 25cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 26cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 27cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 28cm			
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 29cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
<b>Componente</b>	<b>24</b>	<b>Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero.</b>	<b>Unidad</b>	<b>7</b>	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 24cm			
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 25cm			
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 26cm			
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 24cm			
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 25cm			
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 26cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura</p>			
Componente	25	<b>Repuesto para Cortadora de yeso Stryker de acero</b>	C/u	10	
		Circunferencia externa de 60 mm			
		Circunferencia Interna, para tuerca hexagonal de 19 mm.			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Componente	26	<b>Retenedor de cable de acero inoxidable</b>	Unidad	10	
		Para plato base, estándar			
		Para plato base, heavy			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura</p>			
Componente	27	<b>Rodilla pantorrilla (de Madera para prótesis exoesquelética)</b>	Unidad	17	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: Circunferencia de pantorrilla 36 cm			
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: 38 cm			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: Circunferencia de pantorrilla 40 cm			
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 36 cm			
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 38 cm			
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 40 cm			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	28	<b>Válvula de succión de 5/8"</b>	Unidad	45	
		Ambas roscas macho y hembra de acero inoxidable (Transfemoral Valves Leak-Rate Total Contact Valve)			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	29	<b>Válvula de succión de 3/8"</b>	Unidad	45	
		ambas roscas macho y hembra de acero inoxidable (Transfemoral Valves Leak-Rate Total Contact Valve)			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	30	<b>Férula de acero inoxidable</b>	Unidad	20	
		Estándar			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Heavy			
		Marca			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	31	<b>Adaptador para pie articulado de acero inoxidable</b>	Unidad	10	
		Del número 22 al 25			
		Del número 26 al 30			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	32	<b>Articulación de rodilla modular policéntrica de acero inoxidable</b>	Unidad	5	
		• Proximal: con núcleo de ajuste - acero inoxidable			
		• Distal: con núcleo de ajuste - acero inoxidable			
		• Con impulsor interior integrado			
		• Ángulo de flexión 110 grados			
		Peso 820 gramos			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	33	<b>Rodilla modular ligera, monocéntrica, con bloqueo. La parte superior de la articulación con núcleo de ajuste y la parte inferior con abrazadera de tubo están unidas por un eje. El bloqueo ajustable</b>	Unidad	5	
		Material: Aluminio			
		Con bloqueo manual			
		Con núcleo de ajuste en la parte proximal			
		Con abrazadera de tubo en la parte distal			
		• Peso: corporal máx.: 190 gramos			
		• Ángulo de flexión 155 grados			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	34	<b>Articulación de rodilla modular con freno , monocéntrica de acero inoxidable</b>	Unidad	5	
		Material: Acero inoxidable			
		• Freno interno			
		• Con impulsor y manguito protector			
		• Peso 490 gramos			
		• Conexión proximal y distal: con núcleo de ajuste			
		• Ángulo de flexión de la rodilla: 150 grados			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Componente	35	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	5	
		Izquierda			
		Para Pie Plattindor 9-26 cm			
		Incluir: Una media de espectra dentifrcción para cada funda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	36	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	10	
		Derecha para pie trias 8 - 25 cm			
		Izquierda para pie trias 8- 25 cm			
		Incluir una media de espectra dentifrcción para cada funda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	37	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	10	
		Funda cosmética derecha para pie trias 9 - 26 cm			
		Funda cosmética izquierda para pie trias 9- 26 cm			
		Incluir una media de espectra dentifrcción para cada funda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	38	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	5	
		Izquierda para pie trián 9 - 26 cm			
		Incluir una media de espectra dentificación para cada funda.			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	39	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	4	
		Derecha para pie trión 9 - 26 cm			
		Izquierda para pie trión 9- 26 cm			
		Incluir una media de espectra dentificación para cada funda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
Componente	40	<b>Funda cosmética</b>	Unidad	4	
		Derecha para pie trión 10 - 27 cm			
		Izquierda para pie trión 10 - 27 cm			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Incluir una media de espectra dentificación para cada funda			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			
<b>Componente</b>	<b>41</b>	<b>Kit de crosbar</b>	<b>Kit</b>	<b>6</b>	
		Incluye:			
		Placa tricéptica			
		Barra cruzada			
		Sujetador de cuero			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Material	1	<b>Fibra de Carbon tubular de 8"</b> <b>Equivalencia en centímetros 8"= 20 cm</b>	Rollo de 25 yardas	4	
		Con ompaque individual			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	2	<b>Fibra de Carbon tubular 10"</b> <b>Equivalencia en centímetros 10"= 25 cm</b>	Rollo de 25 yardas	4	
		Con empque individual			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	3	<b>Fibra de Carbon tubular 12"</b> <b>Equivalencia en centímetros 12"= 30 cm</b>	Rollo de 25 yardas	2	
		Con empque individual			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	4	<b>Fibra de vidrio tejida</b>	Yarda	10	
		Color blanco			
		tipo: "Textil tejido"			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		En rollo o llenos			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	5	<b>FOAM "A" (Espuma de polyuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)</b>	Galón	10	
		*Peso ligero			
		*Activador			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	6	<b>FOAM "B" (Espuma de polyuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)</b>	Galón	10	
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	7	<b>Resina acrílica, con su respectivo catalizador</b>	Galón	75	
		*Para elaboración de Prótesis			
		*Baja viscosidad			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		<p>Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material	8	<b>TESTIL Stockinette de nylon de 4"</b>	Rollo de 25 yardas	20	
		Color blanco			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material	9	<b>TESTIL Stokinete de algodón de 2"</b>	Rollo de 25 yardas	4	
		Color blanco			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material	10	<b>TESTIL Stockinette de algodón de 4"</b>	Rollo de 25 yardas	5	
		Color blanco			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material	11	<b>TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 4"</b>	Rollo de 25 yardas	24	

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Color blanco			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	12	<b>TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 6"</b>	Rollo de 25 yardas	24	
		Color blanco			
		Marca:			
		Modelo:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	13	<b>Vendas enyesada de 6" (VENDA DE YESO DE 6")</b>	Unidad	120	
		*Color blanco			
		*USO MÉDICO, ELABORADO CON GASA 100% ALGODÓN BLANQUEADA RECUBIERTA CON UN CAPA DE YESO			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	14	<b>Webing de nylon de 1"</b>	Rollo 25 Yardas	20	
		Color beige			
		Para prótesis de extremidades inferiores			
		Marca:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	15	<b>Pelíto de 5 mm:</b>	pliego	20	
		De Alta Densidad			
		De Baja Densidad			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	16	<b>Remache de cobre cromado # 10 X 11/4" con su respectiva arandela plana</b>	Libra	15	
		Empaque en bolsas o cajas de libra			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	17	<b>Remache de cobre cromado # 10 X 1" con su respectiva arandela plana</b>	Libra	10	
		Empaque en bolsas o cajas de libra			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN
Material	18	<b>Remache de cobre cromado # 14 X 1" con su respectiva arandela plana</b>	Libra	10	
		Empaque en bolsas o cajas de libra			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material	19	<b>Remache de cobre cromado # 12 X 1 1/4" con su respectiva arandela plana</b>	Libra	10	
		Empaque en bolsas o cajas de libra			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 1 año por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		
Material agropecuario	1	<b>Badana natural de cerdo (piel de cerdo) (490 pie, en el primer desembozo y 400 pie en el segundo)</b>	pie	890		
		Color piel				
		Badana natural de cerdo				
		Curtida en Tonería				
		Marca:				
		Procedencia:				
		Año de Fabricación:				
		Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.				
Material agropecuario	2	<b>PIEL (Cuero napa)</b>	Pie	150		
		Cuero napa color café				
		Cuero napa color negro				
		Cuero napa color beige				
		Tipo Natural				
		Marca:				
		Procedencia:				
		Año de Fabricación:				
Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.						
Material agropecuario	3	<b>PIEL (Cuero Gamusón)</b>	Pie	225		
		Tipo natural				
		Cuero gamusón color café				
		Cuero gamusón negro				
		Cuero gamusón beige				
		Marca:				
		Procedencia:				
		Año de Fabricación:				

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
		<p>Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material agropecuario	4	<b>PIEL (Cuero Novo)</b>	Pies	225	
		Tipo natural			
		Cuero novo color café			
		Cuero novo negro			
		Cuero novo beige			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material agropecuario	5	<b>PIEL (Cuero oscaría)</b>	pies	700	
		Tipo natural			
		Cuero oscaría color café			
		Cuero oscaría color negro			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		<p>Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia).</p> <p>- Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.</p>			
Material agropecuario	6	<b>PIEL Suela de res (para avío de calzado)</b>	Libra	50	
		Suela delgada para taloneras, cubo, plantillas y refuerzos			
		Suela delgada para avío de calzado			
		Marca:			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 3 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
<b>Material agropecuario</b>	<b>7</b>	<b>Suela armada de poliuretano, para elaboración de calzado:</b>	<b>PARES</b>	<b>240</b>	
		Incluir Varios estilos			
		color negro			
		Suela armada de poliuretano # 39	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 40	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 41	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 42	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 43	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 44	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 39	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 40	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 41	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 42	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 43	PARES		
		Suela armada de poliuretano # 44	PARES		
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem No. 4 MATERIAL QUÍMICO

ÍTEM No. 4 MATERIAL QUÍMICO					IMAGEN
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
Material Químico	1	<b>Pigmento (color piel para prótesis)</b>	Libra	12	
		Para laminación de prótesis de extremidades inferiores y superiores			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			
Material Químico	2	<b>Pegamento Amarillo para calzado, de contacto</b>	1/4 de Galón	60 cuartos de galón (ó su equivalente en galón)	
		Para pegar diversos materiales como: HULE, CUERO, PLÁSTICOS, FORMICA, CARTÓN, MADERA, FIBRACEL, CORCHO, ESPONJA, HULESPUMA y . METALES			
		Pegamento Amarillo			
		Alta flexibilidad			
		Resistente al calor, agua, lacas y barnices.			
		Larga duración			
		Tiempo de secado: de 10 a 15 minutos			
		Marca:			
		Procedencia:			
		Año de Fabricación:			
		Garantía para 6 meses por defecto de fábrica verificable, reemplazable 30 días posterior a la notificación (se aceptará variación hasta de 60 días de entrega dependiendo de la procedencia). - Deseable que los Componentes y Materiales manufacturados, cuenten con Certificación del Fabricante, respecto a las buenas prácticas en la manufactura.			



INVITACIÓN A LICITAR (IaL) - LPI No. 00097726/4480

Materiales y Componentes para la Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis para Miembros Superiores e Inferiores

## ANEXO 3



## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES					ENTREGAS		
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	1	Articulación de codo estándar para adulto	Unidad	6		3	2
Componente	2	Articulación de muñeca de fricción ovalada, para adulto	Unidad	2		2	
	2.1	Articulación de muñeca de fricción redonda, para adulto	Unidad	4		4	
	2.2	Articulación de muñeca de recambio rápido, para adulto	Unidad	4		4	
Componente	3	Asa axilar (Large) Axilla Loop Pad, Large for 3/4" (1.91cm) or 1" (2.54cm) Tape, ALP-100	Unidad	15		15	
Componente	4	Bloque de tobillo de madera	Unidad	60		60	
Componente	5	Bolsa de P.V.A. 6 pulgadas	Unidad	480		480	
Componente	6	Bolsa de P.V.A. de 8 pulgadas	Unidad	60		60	
Componente	7	Bolsa de P.V.A. De 10 pulgadas	Unidad	200		200	
Componente	8	Bolsa de P.V.A. de 12 pulgadas	Unidad	200		200	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	9	Componente modular para prótesis Bajo Rodilla	Kit	30		30	
Componente	10	Componente modular para prótesis Sobre Rodilla	Kit	10		10	
Componente	11	Componente modular para prótesis Sobre Rodilla	Kit	5		5	
		Incluye: - Rodilla modular poli céntrica con impulsor integrado					
Componente	12	Funda cosmética de espuma para prótesis Bajo Rodilla	Unidad	30		15	15
		Funda de espuma cosmética para prótesis B/R ( derechas). Color piel		15		7	8
		Funda de espuma cosmética para prótesis B/R ( izquierda). Color piel		15		8	7
Componente	13	Funda cosmética de espuma para prótesis Sobre Rodilla, con forma anatómica.	Unidad	20		10	10
		Funda de espuma cosmética para prótesis S/R con forma anatómica. (Izquierda). Color piel		10		5	5
		Funda de espuma cosmética para prótesis S/R con forma anatómica. (Derecha). Color piel		10		5	5
Componente	14	Guante cosmético para adulto	Unidad	12		12	
		Guante cosmético para adulto (Derecho)				6	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
		Guante cosmético para adulto (Izquierdo)				6	
Componente	15	Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial	Unidad	36		36	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibia- talla S				10	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibia- talla M				16	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transtibial - talla L				10	
Componente	16	Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral	Unidad	6		6	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla S				2	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla M				2	
		Líner de silicón con rosca para pin Para prótesis transfemoral - talla L				2	
Componente	17	Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla	Unidad	190		190	
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla - talla 2				30	
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla - talla 3				150	
		Suspensión de Manga de Neoprene con refuerzo a nivel de rodilla -talla 4.				10	
Componente	18	Mano cosmética para adulto, con su respectivo guante cosmético.	Unidad	2		2	
		Color: Caucásico					
		Mano cosmética de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico, Derecha				1	
		Mano cosmética de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico, Izquierda				1	
Componente	19	Mano mecánica para adulto, con su respectivo guante cosmético de 8"	Unidad	2		2	
		Mano mecánica de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color Caucásico Derecha				1	

**PLAN DE ENTREGAS**  
**Ítem No. 1 COMPONENTES**

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
		Mano mecánica de 8" para adulto, con su respectivo guante cosmético Color: Caucásico Izquierda				1	
Componente	20	Medias cosméticas para prótesis Bajo Rodilla	Unidad	100		100	
Componente	21	Medias cosméticas para prótesis Sobre Rodilla	Unidad	60		60	
Componente	22	Pie articulado (con su respectiva pirámide conector)	Unidad	50		50	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 23cm				1	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 24cm				6	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 25cm				7	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 26cm				6	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 27cm				3	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) IZQUIERDOS de 28cm				2	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 23cm				1	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 24cm				6	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 25cm				7	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 26cm				6	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 27cm				3	
		Pie articulado (con su respectiva pirámide conector) DERECHO de 28cm				2	
Componente	23	Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión	Unidad	656		656	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 22cm				3	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 23cm				20	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 24cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 25cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 26cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 27cm				40	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 28cm				15	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Izquierdo de 29cm				10	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 22cm				3	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 23cm				20	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 24cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 25cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 26cm				80	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 27cm				40	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 28cm				15	
		Pie sach con su respectivo perno y arandela de presión Derecho de 29cm				10	
Componente	24	<b>Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero.</b>	Unidad	7		7	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 24cm				1	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 25cm				1	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero IZQUIERDOS de 26cm				1	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 24cm				1	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 25cm				2	
		Pie tipo Symes con su respectiva rosca, perno y arandela de presión de acero DERECHO de 26cm				1	
Componente	25	<b>Repuesto para Cortadora de yeso Stryker de acero</b>	C/u	10		10	
Componente	26	<b>Retenedor de cable de acero inoxidable</b>	Unidad	10		10	
		Para plato base, estándar				5	
		Para plato base, heavy				5	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	27	<b>Rodilla pantorrilla (de Madera para prótesis exoesquelética)</b>	Unidad	17		17	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: Circunferencia de pantorrilla 36 cm				3	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: 38 cm				3	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética IZQUIERDAS: Circunferencia de pantorrilla 40 cm				2	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 36 cm				3	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 38 cm				3	
		Rodilla pantorrilla de Madera para prótesis exoesquelética DERECHA: Circunferencia de pantorrilla 40 cm				3	
Componente	28	<b>Válvula de succión de 5/8"</b>	Unidad	45		45	
Componente	29	<b>Válvula de succión de 3/8"</b>	Unidad	45		45	
Componente	30	<b>Férula de acero inoxidable</b>	Unidad	20		20	
		Estándar				10	
		Heavy				10	
Componente	31	<b>Adaptador para pie articulado de acero inoxidable</b>	Unidad	10		10	
		Del número 22 al 25				5	
		Del número 26 al 30				5	
Componente	32	<b>Articulación de rodilla modular policéntrica de acero inoxidable</b>	Unidad	5		5	
Componente	33	<b>Rodilla modular ligera, monocéntrica, con bloqueo. La parte superior de la articulación con núcleo de ajuste y la parte inferior con abrazadera de tubo están unidas por un eje. El bloqueo ajustable</b>	Unidad	5		5	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 1 COMPONENTES

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Componente	34	Articulación de rodilla modular con freno , monocéntrica de acero inoxidable	Unidad	5		5	
Componente	35	Funda cosmética	Unidad	5		5	
Componente	36	Funda cosmética	Unidad	10		10	
		Derecha para pie trias 8 - 25 cm				5	
		Izquierda para pie trias 8 - 25 cm				5	
Componente	37	Funda cosmética	Unidad	10		10	
		Funda cosmética derecha para pie trias 9 - 26 cm				5	
		Funda cosmética izquierda para pie trias 9 - 26 cm				5	
Componente	38	Funda cosmética	Unidad	5		5	
Componente	39	Funda cosmética	Unidad	4		4	
		Derecha para pie trión 9 - 26 cm				2	
		Izquierda para pie trión 9 - 26 cm				2	
Componente	40	Funda cosmética	Unidad	4		4	

**PLAN DE ENTREGAS**  
**Ítem No. 1 COMPONENTES**

ÍTEM No. 1 COMPONENTES						ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMAGEN	1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
		Derecha para ple trión 10 - 27 cm				2	
		Izquierda para ple trión 10 - 27 cm				2	
Componente	41	Kit de crosbar	KIL	8		8	


## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material	1	Fibra de Carbon tubular de 8" Equivalencia en centímetros 8"= 20 cm	Rollo de 25 yardas	4		4	
Material	2	Fibra de Carbon tubular 10" Equivalencia en centímetros 10"= 25 cm	Rollo de 25 yardas	4		4	
Material	3	Fibra de Carbon tubular 12" Equivalencia en centímetros 12"= 30 cm	Rollo de 25 yardas	2		2	
Material	4	Fibra de vidrio tejida	Yarda	10		10	
Material	5	FOAM "A" (Espuma de polyhuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)	Galón	10		5	5
Material	6	FOAM "B" (Espuma de polyhuretano) (5 en el primer desembolso y 5 en el segundo)	Galón	10		5	5
Material	7	Resina acrilica, con su respectivo catalizador	Galón	75		50	25
Material	8	TESTIL Stockinette de nylon de 4"	Rollo de 25 yardas	20		20	
Material	9	TESTIL Stokinete de algodón de 2"	Rollo de 25 yardas	4		4	
Material	10	TESTIL Stockinette de algodón de 4"	Rollo de 25 yardas	5		5	

## PLAN DE ENTREGAS Ítem No. 2 MATERIAL

ÍTEM No. 2 MATERIAL					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material	11	TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 4"	Rollo de 25 yardas	24		24	
Material	12	TESTIL Stockinette de fibra de vidrio de 6"	Rollo de 25 yardas	24		24	
Material	13	Vendas enyesada de 6" (VENDA DE YESO DE 6")	Unidad	120		60	60
Material	14	Webing de nylon de 1"	Rollo 25 Yardas	20		20	
Material	15	Pelite de 5 mm:	pliego	20		20	
Material	16	Remache de cobre cromado # 10 X 11/4" con su respectiva arandela plana	Libra	15		15	
Material	17	Remache de cobre cromado # 10 X 1" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10	
Material	18	Remache de cobre cromado # 14 X 1" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10	
Material	19	Remache de cobre cromado # 12 X 11/4" con su respectiva arandela plana	Libra	10		10	

**PLAN DE ENTREGAS**  
**Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO**

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1ra. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material agropecuario	1	Badana natural de cerdo (piel de cerdo) (490 pie. en el primer desembolso y 400 pie en el segundo)	pies	890		490	400
Material agropecuario	2	PIEL (Cuero napa)	Pies	150			
		Cuero napa color café				50	
		Cuero napa color negro				50	
		Cuero napa color beige				50	
Material agropecuario	3	PIEL (Cuero Gamusón)	Pies	225			
		Cuero gamusón color café				50	25
		Cuero gamusón negro				50	25
		Cuero gamusón beige				25	50
Material agropecuario	4	PIEL (Cuero Novo)	Pies	225			
		Tipo natural					
		Cuero novo color café				50	25
		Cuero novo negro				50	50
		Cuero novo beige				25	25
Material agropecuario	5	PIEL (Cuero oscaría)	pies	760			
		Cuero oscaría color café				200	180
		Cuero oscaría color negro				200	200
Material agropecuario	6	PIEL Suela de res (para avío de calzado)	Libra	50		50	

**PLAN DE ENTREGAS**  
**Ítem No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO**

ÍTEM No. 3 MATERIAL AGROPECUARIO					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material agropecuario	7	Suela armada de poliuretano, para elaboración de calzado.	PARES	240			
		Suela armada de poliuretano # 39	PARES			10	
		Suela armada de poliuretano # 40	PARES			15	
		Suela armada de poliuretano # 41	PARES			30	
		Suela armada de poliuretano # 42	PARES			30	
		Suela armada de poliuretano # 43	PARES			25	
		Suela armada de poliuretano # 44	PARES			10	
		Suela armada de poliuretano # 39	PARES				10
		Suela armada de poliuretano # 40	PARES				15
		Suela armada de poliuretano # 41	PARES				30
		Suela armada de poliuretano # 42	PARES				30
		Suela armada de poliuretano # 43	PARES				25
		Suela armada de poliuretano # 44	PARES				10

**PLAN DE ENTREGAS**  
**Ítem No. 4 MATERIAL QUÍMICO**

ÍTEM No. 4 MATERIAL QUÍMICO					IMAGEN	ENTREGAS	
CATEGORÍA	No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		1a. Entrega 30 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra	2da. Entrega 60 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra
Material Químico	1	Pigmento (color piel para prótesis)	Libra	12		7	5
Material Químico	2	Pegamento Amarillo para calzado, de contacto	1/4 de Galón	80 cuartos de galón (ó su equivalente en galón)		40	40

